



Báscula Determinadora de Humedad MB-1203TN

- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Función de Tara (50%).
- Peso mínimo: 10 mg.
- Tiempo de calentamiento (M): 1 – 99 minutos.
(los pasos son 10 segundos).
- Luz en display.
- Interface RS232 (no incluye cable).
- Forma de calentamiento: Alógeno.
- Unidad de medida: d=1mg / e=10 mg / dT=1mg / Min=20 mg / T=100 g
- Material ABS.

Especificaciones Técnicas	
Capacidad / División	120 g / 1 mg
Capacidad mínima	20 mg
Charola	10 cm
Dimensiones	35 x 21 x 17 cm
Alimentación	110 V (+10-15%) CA 60 Hz 60 W
Temperatura de trabajo:	10 ° C – 30 ° C
Clase	Fina II
Garantía	90 días